

**Garant****VBGW 110308 FN, MKD, Eggutförande: NL****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 266012 NL     |
| GTIN         | 4062406274603 |
| Artikelklass | 21L           |

**Beskrivning****Utförande:**

**MKD** - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånarytare för långspånande icke-järnmetaller.

**Användningsdata:**

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

**Rekommendation:**

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrhänger.

**Teknisk beskrivning**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Beläggning      | obelagd       |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärmaterial    | MKD           |
| Hörnradie       | 0,8 mm        |
| Skärdjup $a_p$  | 0,01 - 0,2 mm |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Sort                                  | MKD                                 |
| ISO-kod vändskär                      | VBGW 110308 FN                      |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Eggutförande                          | NL                                  |
| Antal byten/skär                      | 1                                   |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 150 - 1600 m/min                    |
| Matning f                             | 0,005 - 0,1 mm/v                    |
| Tolerans                              | G                                   |
| Produktnamnsattribut                  | MKD                                 |
| Möjlighet till efterskärpning         | ja                                  |
| Produktslag                           | Vändskär för svarvning              |