

Garant**VBGW 160408 FN, MKD, Eggutförande: NL****Beställningsdata**

Ordernummer	266018 NL
GTIN	4062406275860
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånarytare för långspånande icke-järnmetaller.

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrhållare.

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Sort	MKD
ISO-kod vändskär	VBGW 160408 FN
Skärdjup a_p	0,01 - 0,2 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Antal byten/skär	1
Beläggning	obelagd
Eggutförande	NL
Skärmaterial	MKD
Matning f	0,005 - 0,1 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 1600 m/min
Tolerans	G
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning