

Garant**VBGW 110308 FN, MKD, Eggutförande: NK****Beställningsdata**

Ordernummer	266012 NK
GTIN	4062406275822
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånarytare för kortspånande icke-järnmetaller.

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrhållare.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,005 - 0,08 mm/v
Eggutförande	NK
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	MKD

ISO-kod vändskär	VBGW 110308 FN
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 1000 m/min
Skärdjup a_p	0,01 - 0,2 mm
Antal byten/skär	1
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	MKD
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Tolerans	G
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning