

**Garant****VBGW 160404 FN, MKD, Eggutförande: NL****Beställningsdata**

Ordernummer	266016 NL
GTIN	4062406275839
Artikelklass	21L

**Beskrivning****Utförande:**

**MKD** - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånarytare för långspånande icke-järnmetaller.

**Användningsdata:**

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

**Rekommendation:**

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrhållare.

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Sort	MKD
Antal byten/skär	1
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 1600 m/min

Skärförhållande	kontinuerligt
Eggutförande	NL
Beläggning	obelagd
Matning f	0,005 - 0,1 mm/v
Skärdjup a <sub>p</sub>	0,01 - 0,2 mm
ISO-kod vändskär	VBGW 160404 FN
Skärmaterial	MKD
Tolerans	G
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning