

Garant**VBGW 160408 FN, MKD, Eggutförande: NS****Beställningsdata**

Ordernummer	266018 NS
GTIN	4062406275877
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spån­brytare för syntetiska material (PMMA, POM, akryl etc.).

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-kläm­hållare och borrhållare.

Teknisk beskrivning

Matning f	0,005 - 0,04 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 1400 m/min
ISO-kod vändskär	VBGW 160408 FN
Skärmaterial	MKD
Eggutförande	NS

Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,01 - 0,2 mm
Sort	MKD
Beläggning	obelagd
Antal byten/skär	1
Tolerans	G
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning