

Garant**VBGW 160404 FN, MKD, Eggutförande: NS****Beställningsdata**

Ordernummer	266016 NS
GTIN	4062406275846
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånarytare för syntetiska material (PMMA, POM, akryl etc.).

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrhänger.

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	VBGW 160404 FN
Beläggning	obelagd
Eggutförande	NS
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 1400 m/min

Skärmaterial	MKD
Matning f	0,005 - 0,04 mm/v
Skärdjup a _p	0,01 - 0,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Sort	MKD
Antal byten/skär	1
Tolerans	G
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning