


Multimediadubbelsvängarm med multifunktionsfäste, Antal svängarmar: 2



Beställningsdata

Ordernummer	928272 2
GTIN	4009729074107
Artikelklass	91P

Beskrivning

Utförande:

Lättgående inställbar dubbelsvängarm av högkvalitativ eloxerad aluminium, pulverbelagd stålplåt och plast. För uppsättning på perforerade plåtväggar. Lämplig för två bildskärmar upp till högst 30 tum resp. skärmbredd cirka 680 mm. Svängarmens utliggning 209 – 295 mm. Svängområde vågrätt 15°. Bärförmåga 2 × 7 kg. Enkel skärmmontering genom QuickRelease med enhandsmanövrering. Inklusiv kabelhållare.

Användningsdata:

Platta bildskärmar med fastsättningsstandard 75/100.

Teknisk beskrivning

svängområde	15 grad
svängarmens utliggning	209 - 295 mm
Djup	111 mm
Bredd	510 mm
Produktslag	Bildskärms-/tangentsbordshållare