



Tak- och montagepelare, maximal längd: 300cm



Beställningsdata

Ordernummer	861780 300
GTIN	4008158041261
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Synnerligen stabil konstruktion genom bärkraftiga stålrör och halksäkra PVC-kontaktytor. Enhandsmanövrering tack vare 2-komponentplasthandtag med pumpmekanism. Snabbskjutreglage för snabb in- och utdragning av teleskopstången. Fasthållningskraften kan regleras genom att vrida stödet vid handtaget. Kan belastas med upp till **högst 160 kg (storlek 250) resp. 110 kg (storlek 300) vid komplett inskjuten teleskopstång**. Kan också användas på lutande ytor genom **steglöst svängbara** kontaktytor från **-45° till 45°**. Kan belastas med upp till högst 40 kg på lutande ytor.

Användningsdata:

För fixering av gipsskivor, träbrädor, paneler, takläkt, metallister, folier och lampstativ med höjd upp till 3,00 m. Kan också utan problem användas på lutande ytor tack vare svängbara och halksäkra PVC-kontaktytor.

Teknisk beskrivning

Material handtag	2K-plast
anmärkning	Svängbar

anmärkning	halsäker
maximal bärförmåga	110 kg
Material	Stål
Svängningsvinkel	-45 - 45 grad
totallängd	170 - 300 cm
lämplig för	Träbrädor
lämplig för	Metallister
lämplig för	Folier
lämplig för	Takläkt
lämplig för	Gipsskivor
lämplig för	Lampstomme
lämplig för	Paneler
Bärplatta	9×7 cm
vikt	3,5 kg
Produktslag	Takpelare / Montagepelare