


Garant**Verktögsrengöringsstation, Utförande: TC1****Beställningsdata**

Ordernummer	358955 TC1
GTIN	4062406278427
Artikelklass	31E

Beskrivning**Utförande:**

- **Avlägsnar spån och kylvätskerester i din automatiserade spånavskiljningsprocess.**
- **Sänker risken för skador på dina maskiner, komponenter och verktyg.**
- **Rengör bl.a. fräsar, borrar och gängtappar från vidhäftande spån och ger på så sätt en processäker tillverkning.**
- **Click&Clamp - Utbytbara borstar för individuell tillämpning.**

Basstativ av borstat rostfritt stål för montering av de mässingsborstar som ingår i leveransen. Dessutom kan två munstycken 358959 av rostfritt stål för anslutning till tryckluft monteras i fyra lägen. Kan utökas med en tredje borste för rengöring av längre verktyg eller verktygsskaft, med hjälp av utbyggnadsmodul 358957 1.

Användningsdata:

För rengöring av verktyg och verktygsfäste, särskilt vid automatiserad tillverkning. Montage a rengöringsstationen för fastskruvning i maskinutrymmet eller med magnetfötter 358958 1 som tillval. Genom axiell och radiell överfart av borstarna rengörs verktyget och verktygsfästet med motriktad rotationsrörelse.

leveransinnehåll:

Basstativ, 2 munstycken 358959 Air, 1 borstset 358956 1, 2 tryckluftsanslutningar med Y-del och 1,5 m slang.

längd L: 220 mm

bredd B: 96 mm

höjd H: 125 mm

Teknisk beskrivning

längd L	220 mm
bredd B	96 mm
höjd H	125 mm
Produktslag	Rengöringsstation

Tillbehör

Sats rengöringsborstar, 2 delar Typ 2	358956 2
Munstycke för verktygsrengöringsstation Typ HYDRO	358959 HYDRO
Munstycke för verktygsrengöringsstation Typ AIR	358959 AIR
Sats rengöringsborstar, 2 delar Typ 1	358956 1
Magnetfotsats, 4 delar Typ 1	358958 1
Borstutbyggnadsmodul Typ 1	358957 1
Sats rengöringsborstar, 2 delar Typ 3	358956 3