

**VHB™ tejp, transparent, Bredd×längd (mm×m): 12X33****Beställningsdata**

Ordernummer	083787 12X33
GTIN	4001895594083
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidigt och kraftfullt häftband av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande.

3M™ 4910 är högtransparent och kan därigenom användas för montering av bakgrundsbelysta ljusgenomsläppliga skyltar, för konsthartsförstärkt glas, metall, glas och material med hög ytenergi (HSE), dekorationsmaterial och lister, namnskyltar och logotyper, panelklistringar och förstyvningsdetaljer.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Fler 3M™ VHB™-tejp med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.

Häftmassa: Akryl

Längd: 33 m

Bredd: 12 mm

Tjocklek: 1 mm

Teknisk beskrivning

Färg	transparent
Limstyrka på stål	4,8 N/mm
lagringstemperatur	20 °C

Material täckplåt	Silikoniserad polyetenfilm
Elasticitet	300 %
Bredd	12 mm
Minsta hållbarhet	12 månad
tillverkarens beteckning	4910
Häftmassa	Akryl
Tjocklek	1 mm
Längd	33 m
Slag av tejp	Dubbelsidig
Lager luftfuktighet	50 %
Produktnamnsattribut	transparent
Produktslag	Tejp