

3M**VHB™ tejp, svart, Bredd×längd (mm×m): 25X33**

Beställningsdata

Ordernummer	083782 25X33
GTIN	4001895877339
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidigt och kraftfullt häftband av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande.

3M™ 5952 innebär tillförlitlighet över hela linjen. Den ger de ytor som ska klistras en optimal anpassningsförmåga. Genom denna egenskap kan både tunna och strukturerade ytor fogas samman heltäckande och spänningsfritt.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Fler 3M™ VHB™-tejper med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.

Häftmassa: Akryl

Längd: 33 m

Bredd: 19 mm

Tjocklek: 1,6 mm

Teknisk beskrivning

Minsta hållbarhet	12 månad
Limstyrka på stål	5,5 N/mm
Bredd	19 mm
Häftmassa	Akryl
anmärkning	fuktbeständig
anmärkning	dämpande
anmärkning	smidig
Tjocklek	1,6 mm
tillverkarens beteckning	5962F
Längd	33 m
Slag av tejp	Dubbelsidig
Elasticitet	300 %
temperaturbeständig upp till	120 - 150 °C
Färg	grå
Användning	Montering
Användning	Maskering
Användning	Fastsättning
Användning	Tätning
lagringstemperatur	20 °C
Material täckplåt	Papper
Lager luftfuktighet	50 %
Produktnamnsattribut	svart
Produktslag	Tejp