


VHB™ tejp, svart, Bredd×längd (mm×m): 25X33**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 083789 25X33 |
| GTIN | 4001895844928 |
| Artikelklass | 08M |

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidigt och kraftfullt häftband av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande.

3M™ 5952 är lämplig att använda både inom- och utomhus. Den går snabbt och enkelt att klistra fast och ger en kraftfull och varaktig hållbarhet. Du kan använda den här kraftfulla och viskoelastiska VHB-tejpen på många olika ytor, t.ex. pulverbeläggningar.

OBS!:

Fler 3M™ VHB™-tejp med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan. Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Bredd | 25 mm |
| lagringstemperatur | 20 °C |
| tillverkarens beteckning | 5952 |
| Tjocklek | 1,1 mm |
| Material täckplåt | Silikoniserad polyetenfilm |
| Slag av tejp | Dubbelsidig |
| Limstyrka på stål | 5,5 N/mm |

| | |
|----------------------|----------|
| Häftmassa | Akryl |
| Elasticitet | 300 % |
| Minsta hållbarhet | 12 månad |
| Längd | 33 m |
| Lager luftfuktighet | 50 % |
| Färg | svart |
| Produktnamnsattribut | svart |
| USP1 | VHB™ |
| USP2 | svart |
| Produktslag | Tejp |