


**VHB™ tejp, grå, Bredd×längd (mm×m): 25X33****Beställningsdata**

Ordernummer	083786 25X33
GTIN	4054596196957
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**Dubbelsidigt och kraftfullt häftband** av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande.

**3M™ GPH-110GF** består av en anpassningsbar skumplastkärna och klarar höga temperaturer. Den används för att snabbt och enkelt åstadkomma en stark, hållbar och varaktig fog.

**OBS!:**

Fler 3M™ VHB™-tejp med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan. Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Häftmassa: Akryl

Längd: 33 m

Bredd: 25 mm

Tjocklek: 1,1 mm

**Teknisk beskrivning**

tillverkarens beteckning	GPH-110GF
Material täckplåt	Silikoniserad polyetenfilm
Limstyrka på stål	3,7 N/mm
temperaturbeständig upp till	150 °C
Häftmassa	Akryl

Längd	33 m
lagringstemperatur	16 °C
Färg	grå
Bredd	25 mm
Slag av tejp	Dubbelsidig
Minsta hållbarhet	24 månad
Tjocklek	1,1 mm
Lager luftfuktighet	40 %
Produktnamnsattribut	grå
Produktslag	Tejp