

Garant**Kopierfräsar av solid hårdmetall Lång, Cylindriskt skaft, Ø D: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212590 10
GTIN	4045197761354
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser. Högsta repeter Noggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Solid hårdmetall – för stora bearbetningsdjup och vibrationsminimering.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv- $\varnothing D_w$. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Ø d ₁	8,8 mm
Skär-Ø D _c	10 mm
Utkragningslängd L ₁	35 mm
totallängd L _{tot}	120 mm
Vändskärsskruv	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skär Z	2
Skaftdiameter D _s h6	10 mm
Invändig	ja
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Kopierfräsning

Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	219874
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP