

Garant**Kopierfräsar av solid hårdmetall Lång, Cylindriskt skaft, Ø D: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212590 20
GTIN	4045197761385
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser. Högsta repeter Noggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Solid hårdmetall – för stora bearbetningsdjup och vibrationsminimering.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-Ø D_w . GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	20 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
totallängd L_{tot}	140 mm
Utkragningslängd L_1	50 mm
Antal skär Z	2
Vändskärsskruv	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Ø d_1	17,5 mm
Invändig	ja
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Kopierfräsning

Verktygsbyte	PowerCard
Produktlag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	219871
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP