

**Garant****Kopierfräsar av solid hårdmetall extra lång, Cylindriskt skaft, Ø D: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212592 16
GTIN	4045197761477
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.  
Högsta repeter Noggrannhet garanterad:  $\pm 0,015$  mm.

**Användningsdata:**

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

**Solid hårdmetall** – för stora bearbetningsdjup och vibrationsminimering.

**OBS!:**

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-Ø  $D_w$ . GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	2
Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
Utkragningslängd $L_1$	55 mm
Ø $d_1$	14 mm
Skär-Ø $D_c$	16 mm
totallängd $L_{tot}$	175 mm
Vändskärsskruv	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Invändig	ja
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Kopierfräsning

Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	219872
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0