

**Garant****Fräsvändskär Ø 12 mm, Typ: ALU**

## Beställningsdata

Ordernummer	212721 ALU
GTIN	4045197761606
Artikelklass	21A

## Beskrivning

### Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· Radie-, rundgångs- och repeter noggrannhet.  $\pm 0,015$  mm.

### Användningsdata:

Torus-plattor med hörnradie. För skärkraftsreducering och vibrationsdämpning.

## Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Sort	HU7810
Hörnradie	2 mm
Skärmaterial	VHM
hörnradie R	2 mm
Matning $f_z$ i kortspånande aluminium	0,25 mm
Matning $f_z$ i stål $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm

Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning