


Garant**Fräsvändskär Ø 12 mm, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	212721 ST1400
GTIN	4045197761613
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· Radie-, rundgångs- och repeter noggrannhet. $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Torus-plattor med hörnradie. För skärkraftsreducering och vibrationsdämpning.

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Sort	HB7520
Hörnradie	2 mm
Skärmaterial	VHM
hörnradie R	2 mm
Matning f_z i kortspånande aluminium	0,25 mm
Matning f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,25 mm

Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning