


Garant**Fräsvändskär Ø 20 mm, Typ: HART****Beställningsdata**

Ordernummer	212731 HART
GTIN	4045197761699
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· Radie-, rundgångs- och repeter noggrannhet. $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Torus-plattor med hörnradie. För skärkraftsreducering och vibrationsdämpning.

Teknisk beskrivning

Typ	HÅRD
Sort	HB7705
Hörnradie	1 mm
Skärmaterial	VHM
hörnradie R	1 mm
Matning f_z i kortspånande aluminium	0,35 mm
Matning f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,35 mm

Matning f_z i stål < 60 HRC	0,25 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning