



Automatisk slangupprullare, Effektiv slanglängd: 15m



Beställningsdata

Ordernummer	080066 15
GTIN	4062406284626
Artikelklass	02A

Beskrivning

Utförande:

Automatisk slangupprullare i plasthölje. PU-flexslang för tryckluft med vikskydd. Integrerad **slangstyrning**. Svängbar hållare för väggmontering.

Teknisk beskrivning

Anslutning utgång	3/8 tum
Effektiv slanglängd	15 m
Maximalt arbetstryck	20 bar
Anslutning ingång	3/8 tum
Invändig slang-Ø	10 mm
husets djup	220 mm
husets höjd	400 mm
husets bredd	465 mm
Produktslag	Slangupprullare

