

Garant**CNMG 160616, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250172 HB7020
GTIN	4045197764058
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,6 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
spån-brytare	SM
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160616

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning