

Garant**CNMM 160616, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250460 HB7020
GTIN	4045197764119
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
Sort	HB7020
Primäranvändning	P
spån-brytare	SR
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 300 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	1,6 mm
Skärdjup a_p	2 - 10 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 160616

Antal byten/skär

4

Produktlag

Vändskär för svarvning