

Garant**ZCMX 050204, Sort: HBZ035**

Beställningsdata

Ordernummer	268420 HBZ035
GTIN	4062406283407
Artikelklass	21E

Beskrivning

Utförande:

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borrhållämpningar.

passande till verktygsdiameter D_c : 10 mm

Sort: HBZ035

Skärdjup a_p : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borrar: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 190 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 190 m/min
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Hörnradie	0,4 mm

Beläggning	PVD
ISO-kod vändskär	ZCMX 050204
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HBZ035
Matning borrar	0,03 - 0,12 mm
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
passande till verktygsdiameter D _c	10 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning