

Garant**ZCMX 050204, Sort: HBZ025**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 268420 HBZ025 |
| GTIN | 4062406283391 |
| Artikelklass | 21E |

Beskrivning

Utförande:

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borttillämpningar.

passande till verktygsdiameter D_c : 10 mm

Sort: HBZ025

Skärdjup a_p : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borring: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|---------------|
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | ZCMX 050204 |
| Sort | HBZ025 |
| Hörnradie | 0,4 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Skärhastighet v_c primär användning | 90 - 210 m/min |
| Skärdjup a_p | 0,4 - 2 mm |
| Antal byten/skär | 2 |
| Primäranvändning | P |
| Beläggning | PVD |
| Matning svarvning | 0,1 - 0,3 mm |
| Matning borrar | 0,03 - 0,12 mm |
| passande till verktygsdiameter D_c | 10 mm |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |