

**Garant****Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261332 16/07
GTIN	4062406283575
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	7 mm
Halsbredd L <sub>4</sub>	14,5 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Spännhöjd L <sub>2</sub>	15 mm
Mittförsjutning L <sub>3</sub>	11 mm
ISO-kod hållare	E16M SVLCR/L07
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	19,5 mm
totallängd L	150 mm
Skruvsats förvändskär	269028 27
Huvudängd L <sub>1</sub>	55 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Effektivt djup T	5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 27	269028 27
------------------------------	-----------