

**Garant****Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261333 8/05
GTIN	4062406283582
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	5 mm
Huvudängd $L_1$	26 mm
Halsbredd $L_4$	6 mm
totallängd $L$	80 mm
ISO-kod hållare	E08F SVLCR/L05
Skruvsats förvändskär	269028 26
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Spännhöjd $L_2$	7,5 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	9,2 mm
Mittförskjutning $L_3$	5 mm
Passande vändskär	VC.. 0501..
Effektivt djup $T$	3 mm
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 26	269028 26
------------------------------	-----------