

**Garant****Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261333 10/07
GTIN	4062406283599
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Vändskärsstorlek	7 mm
Skrivsats förvändskär	269028 27
Spännhöjd $L_2$	9 mm
ISO-kod hållare	E10H SVLCR/L07
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	12,5 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
totallängd $L$	100 mm
Mittförskjutning $L_3$	7 mm
Halsbredd $L_4$	7,5 mm
Effektivt djup $T$	5 mm
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 27	269028 27
------------------------------	-----------