

Garant**Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261336 8/05
GTIN	4062406285524
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	80 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	10,2 mm
Vändskärsstorlek	5 mm
ISO-kod hållare	E08F SVVCR/L05
Spännhöjd L_2	7,5 mm
Halsbredd L_4	6 mm
Passande vändskär	VC.. 0501..
Skruvsats förvändskär	269028 26
Mittförskjutning L_3	5,5 mm
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Huvudängd L_1	26 mm
Effektivt djup T	3,5 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 26	269028 26
------------------------------	-----------