

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261356 8/05
GTIN	4062406285685
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Halsbredd L ₄	6 mm
Huvudängd L ₁	15 mm
Spännhöjd L ₂	7,5 mm
totallängd L	80 mm
Skruvsats förvändskär	269028 26
ISO-kod hållare	A08F SVXCR/L05
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	9,2 mm
Vändskärsstorlek	5 mm
Inställningsvinkel κ	113 grad
Passande vändskär	VC.. 0501..
Mittförskjutning L ₃	5 mm
Effektivt djup T	3 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 26	269028 26
------------------------------	-----------