

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261337 8/05
GTIN	4062406285845
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	E08F SVVCR/L05
Spännhöjd L ₂	7,5 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	10,2 mm
Passande vändskär	VC.. 0501..
Halsbredd L ₄	6 mm
totallängd L	80 mm
Skrivsats förvändskär	269028 26
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Mittförskjutning L ₃	5,5 mm
Huvudängd L ₁	26 mm
Vändskärsstorlek	5 mm
Effektivt djup T	3,5 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 26	269028 26
------------------------------	-----------