

Garant**ZCMX 060204, Sort: HBZ025**

Beställningsdata

Ordernummer	268423 HBZ025
GTIN	4062406285500
Artikelklass	21E

Beskrivning

Utförande:

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borrhållningar.

passande till verktygsdiameter D_c : 12 mm

Sort: HBZ025

Skärdjup a_p : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borrar: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

Beläggning	PVD
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 210 m/min

ISO-kod vändskär	ZCMX 060204
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
Sort	HBZ025
Hörnradie	0,4 mm
Matning borrar	0,03 - 0,12 mm
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
passande till verktygsdiameter D _c	12 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning