

Garant**ZCMX 060204, Sort: HBZ035**

Beställningsdata

Ordernummer	268423 HBZ035
GTIN	4062406286910
Artikelklass	21E

Beskrivning

Utförande:

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borrhållämpningar.

passande till verktygsdiameter D_c : 12 mm

Sort: HBZ035

Skärdjup a_p : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borrar: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 190 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HBZ035
Beläggning	PVD
ISO-kod vändskär	ZCMX 060204
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 190 m/min

Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Primäranvändning	P
Skärmaterial	HM
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
Matning borrar	0,03 - 0,12 mm
passande till verktygsdiameter D_c	12 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning