

**Garant****ZCMX 080308, Sort: HBZ035**

## Beställningsdata

Ordernummer	268427 HBZ035
GTIN	4062406286941
Artikelklass	21E

## Beskrivning

**Utförande:**

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borrhållningar.

passande till verktygsdiameter  $D_c$ : 16 mm

Sort: HBZ035

Skärdjup  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borrhållning: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 190 m/min

## Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	ZCMX 080308

Beläggning	PVD
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 190 m/min
Sort	HBZ035
Skärdjup $a_p$	0,4 - 2 mm
Matning borrar	0,03 - 0,12 mm
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
passande till verktygsdiameter $D_c$	16 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning