

Garant**Fräs till greppinsats, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	361169 1
GTIN	4062406286606
Artikelklass	33S

Beskrivning**Utförande:**

$V = 80 - 120$ m/min, $Fz = 0,02$ mm per tand, 3-skärig.

Användningsdata:

För fräsning av plattsäten till greppinsatser nr 361163.

OBS!:

För tillverkning av spännbackar rekommenderar vi att material som t.ex. stål med hållfasthet lägst $R_m 800$ N/mm² eller med högre hållfasthet används.

Tandantal Z: 3

Tandantal Z: 3

Skärlängd L_c : 12 mm

totallängd L: 40 mm

Skaftdiameter D_s : 4 mm

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	4 mm
Skär- \emptyset D_c	3,3 mm
Tandantal Z	3
totallängd L	40 mm
Skärlängd L_c	12 mm
Produktslag	Fasningsfräs

