

Hartig

**Stor bygelmikrometer med hög precision och passbitsförlängare,
mätområde: 100-200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420920 100-200
GTIN	2050002041066
Artikelklass	46P

Beskrivning**Utförande:**

Stabil hammarlackad lättmetallbygel med handvärmeskydd, friktionskoppling och låsanordning. Finläppade, hårdmetallbelagda mätytor. Noggrannhet bättre än DIN 863. Den skruvmonterade, läppade och hårdmetallbestyckade passbitsförlängaren gör mätområdet dubbelt så stort. Invändig skalhylsa med skalor för båda mätområdena. Utförande med stålbygel.

Fördel:

Mycket stort mätområde. Mikrometern är redo att användas direkt efter byte av passbitsförlängare. Inget extra inställningsmått krävs. Direkt avläsning av 1/100 mm på stor skaltrumma.

leveransinnehåll:

Mikrometer med 1 passbitsförlängare. Utan inställningsmått.

OBS!:

Utföranden för mätområde upp till 2000 mm på begäran.
Speciella utföranden på begäran.

Teknisk beskrivning

mätområde	100 - 200 mm
vikt	1,9 kg
Kalibrering	S3
spindelmätväg	50 mm

felgräns	6 µm
Mättrummsans Ø	24 mm
Mättrummsans gradering	1/100 mm
avläsning	0,01 mm
spindel-Ø	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

Kalibrering Bygelmikrometrar med förlängningar mätområde 100-200 mm	020450 100-200
--	----------------