

Garant**HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 11,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	122307 11,5
GTIN	4045197757197
Artikelklass	11E

Beskrivning**Utförande:**

DLC-beläggning sp² av den senaste generationen med **liten friktionskoefficient** ger en **utmärkt bortföring av spån**. För **högeffektiv bearbetning** av **aluminiummaterial**. **Hög rätlinjighet** och **rundhet i borrhålet** tack vare **6 styrlister**.

OBS!:

Spånspårlängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivning

Matning f i kortspånande aluminium	0,55 mm/v
Skaftdiameter D _s	12 mm
Spånspårlängd L _c	55 mm
Skafttolerans	h6
Nominell Ø D _c	11,5 mm
totallängd L	102 mm
Norm	DIN 6537 K
Antal skär Z	2
Tolerans nom.-Ø	h7
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	37,8 mm
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM

Utförande	4xD
Typ	W
Spetsvinkel	135 grad
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi	HPC
Semi Standard	ja
Färgring	gul
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	360 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	400 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	350 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	150 m/min	N
PEEK	lämplig	120 m/min	N
PVDF GF20	lämplig	90 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	80 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	70 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	80 m/min	N
Cu	lämplig	160 m/min	N
CuZn	lämplig	200 m/min	N
GFK	lämplig	80 m/min	N
CFK	lämplig	80 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		

