

**Mahr****Digitalt universal-skjutmått Multimar i-wi, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415548 300
GTIN	4059192062019
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Utbytbara mätarmar, sondinsatser och stoppelement (tillvalstillbehör). Sifferdisplayen går alltid att avläsa från operatörssidan. Tillämpningsområdet kan utökas genom vridning. Likformig viktfordelning vid små dimensioner, eftersom båda mätarmhållarna kan förskjutas på skena. Skjutreglage och skena rostfria och härdade.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**Specialtillbehör:**

Mätarmar nr 428101, djupstopp nr 428111, mätfästen nr 428141, mätinsatser nr 428120; 428130; 428160; 428170.

i-wi radiomottagare nr 498912.

**Teknisk beskrivning**

Kalibrering	Pris på förfrågan
mätområde	0 mm
IP-skyddsklass	IP 65
avläsning	0,0005 tum
avläsning	0,01 mm
felgräns	0,03 mm
Energiförsörjning	Batteridrivna

Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

KalibreringUniversalskjutmått maximaltmätområde 600 mm	021400 600
--	------------

## Tillbehör

Mätarmspar med hål Ø 3,5 mm kapacitet 70 mm	428101 70
Plana stödmätbackpar för utvändig mätning	428160
Hållarpar med hål Typ A	428141 A
Innermätspets sfärisk Ø 7,5 mm, 1 styck	428120
Mätarmspar med hål Ø 3,5 mm kapacitet 25 mm	428101 25
Hållarpar med hål Typ B	428141 B
Yttermätspets plan Ø 7,5 mm, 1 styck	428130
Halvcylindriska stödmätbackpar för invändigmätning	428170
Mätarmspar med hål Ø 3,5 mm kapacitet 35 mm	428101 35
Djupanslagspar för mätarmar	428111
Mätarmspar med hål Ø 3,5 mm kapacitet 100 mm	428101 100