

Garant**ZCMX 080304, Sort: HBZ035**

Beställningsdata

Ordernummer	268425 HBZ035
GTIN	4062406288037
Artikelklass	21E

Beskrivning

Utförande:

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borrhållningar.

passande till verktygsdiameter D_c : 16 mm

Sort: HBZ035

Skärdjup a_p : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borning: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 190 m/min

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Sort	HBZ035

ISO-kod vändskär	ZCMX 080304
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 190 m/min
Beläggning	PVD
Skärmaterial	HM
Primäranvändning	P
Matning borrar	0,03 - 0,12 mm
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
passande till verktygsdiameter D_c	16 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning