

**Multinorm-jacka PRO-LINE, marin / kornblå, Konfektionsstorlek DE: 44****Beställningsdata**

Ordernummer	091724 44
GTIN	4057121335937
Artikelklass	09S

Beskrivning**Utförande:**

Rofa PRO-LINE ger med den **innovativa och lätta Proban®-Satin-väven** hög bärkomfort och säkerhet. De vattenavvisande och svårantändliga Multinorm-kläderna är särskilt lämpliga för svetsarbeten och i områden med ljusbågar och hetta. Skyddsnivån är lätt att identifiera genom att den är tryckt på jackfällan och på byxornas cargofickor. De välplacerade **reflex- och kontrasteffekterna** garanterar god synlighet. Därutöver kvarstår klädernas flamskydd också efter intensiv **industritvätt**.

Den tvåfärgade midjejackan anpassar sig till genom den **vikbara kragen, rörelsevecken** i ryggdelen och de **inställbara ärmarna** till kroppen och medger optimal rörelsefrihet.

- **Tryckknappar för stängning av jackan.**
- **Två bröst- och sidfickor med lock och tryckknapp.**
- **Två stora innerfickor.**
- **Bröstinnerfickor med kardborrband.**

Norm:

- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2
- EN 13034 Typ 6
- EN 61482-1-2

OBS!:

På förfrågan kan PRO-LINE Multinormkläder levereras med textilgramvikt 400 g/m² certifierad enligt EN ISO 11611 klass 2. Kan på förfrågan levereras i andra färger (en- och tvåfärgade). Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

Teknisk beskrivning

Konfektionsstorlek DE	44
Serie	PRO-LINE
Tygsammansättning	65% bomull
Tygsammansättning	2% övriga fiber
Tygsammansättning	33% polyester
Materialvikt / vävtäthet	350 g/m ²
Tvättning	Lämplig för industriell tvätt
Färg	marin / kornblå
Norm	EN 13034-6
Norm	EN 61482-1-2
Kläder enligt	DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Kläder enligt	DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Kläder enligt	DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Produktslag	Varseljacka