

Garant**GARANT Master Titan HSS-PM-skrubbfräs HPC, TiAlN, Ø k10 DC / R1:
16/2,0mm****Beställningsdata**

Ordernummer	192940 16/2,0
GTIN	4062406300319
Artikelklass	11Z

Beskrivning**Utförande:**

Innovativ kordelprofil och optimerad spånrumsgometri för stor spånvolym med högsta möjliga processsäkerhet. Förlängd användningstid genom exakt uppriktning av den invändiga kylningen mot skären.

Fördel:

Modernt skärmaterial; problemlösare vid instabila bearbetningsförhållanden.

Teknisk beskrivning

Tolerans nom.-Ø	k10
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	42 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
totallängd L	92 mm
Skärlängd L_c	32 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Friställningsdiameter D_1	15 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Tandantal Z	4
Matning f_z för valsfräsning i titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm

Skär-Ø D_c	16 mm
Spiralvinkel	40 grad
Matning f_z för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,03 mm
Skärradie R_1	2 mm
Serie	Master Titan
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS PM
Norm	DIN 844
Fräsprofil	HR
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärdelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	skär
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	28 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	28 m/min	S
vått maximal	lämplig		