

**Garant****SNMG 190624, Sort: HB7020**

## Beställningsdata

Ordernummer	251338 HB7020
GTIN	4045197764218
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SNMG 190624 HB7020 Hörnradie: 2,4 mm  
Sort: HB7020  
spån-brytare: SG  
Skärdjup  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Matning  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 300 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
Skärdjup $a_p$	1,5 - 9 mm
Hörnradie	2,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 300 m/min
spån-brytare	SG
Matning $f$	0,25 - 0,8 mm/v

Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 190624
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning