


Garant**WNMG 080412, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	252072 HB7020
GTIN	4045197764249
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,2 mm
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Sort	HB7020
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	SM
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning