

Garant**Borrstängstabilisator 3×D maxi, Typ: 16L****Beställningsdata**

Ordernummer	319458 16L
GTIN	4062406309183
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

OBS!:

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionkontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna.

Maximal utkragning stabilisator inkl. borrstäng 6×D.

Borrstängstabilisator med **7×D** resp. skaftdiameter **D₂ = 25 mm** kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L ₁	48 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
Skärriktning	Vänster
Ø D ₃	40 mm
Skaftlängd L _s	53 mm
Skaftdiameter D ₂	32 mm
totallängd L ₂	107 mm

C	1,5 mm
radie R	1,2 mm
Förskjutning Z mot axeln	20 mm
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstångstabilisator