

Garant**Borrstängstabilisator 5×D maxi, Typ: 16R****Beställningsdata**

Ordernummer	319465 16R
GTIN	4062406309398
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

OBS!:

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionsskontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna.

Maximal utkragning stabilisator inkl. borrstäng 8×D.

Borrstängstabilisator med 7×D resp. skaftdiameter $D_2 = 25$ mm kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

totallängd L_2	139 mm
Utkragningslängd L_1	80 mm
radie R	1,2 mm
Skaftdiameter D_2	32 mm
Spännhylsa D_1	16 mm
Skärriktning	Höger
$\varnothing D_3$	40 mm

C	1,5 mm
Skaftlängd L _s	53 mm
Förskjutning Z mot axeln	20 mm
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstångstabilisator