

**Garant****Borrstängstabilisator 5×D maxi, Typ: 20R****Beställningsdata**

Ordernummer	319465 20R
GTIN	4062406309411
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

**Fördel:**

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

**Passar till:**

Alla vanligt förekommande borrstänger.

**OBS!:**

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionkontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna.

Maximal utkragning stabilisator inkl. borrstäng 8×D.

Borrstängstabilisator med **7×D** resp. skaftdiameter **D<sub>2</sub> = 25 mm kan levereras på förfrågan.**

**Teknisk beskrivning**

Förskjutning Z mot axeln	20 mm
C	1,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
totallängd L <sub>2</sub>	166 mm
Skaftdiameter D <sub>2</sub>	32 mm
Skärriktning	Höger
Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm

Skaftlängd $L_s$	60 mm
radie R	1,2 mm
Utkragningslängd $L_1$	100 mm
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstångstabilisator