



## Trekantfil med 2K-handtag, Huggning 2 (medelfin), Längd utan tånge: 250mm



### Beställningsdata

Ordernummer	511201 250
GTIN	4009215190632
Artikelklass	56B

### Beskrivning

#### Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. Filarna **som inte är konvexa** har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen.

#### Huggning på alla sidor; halvtrubbig ände.

Fil med inslaget, ergonomiskt 2-komponents fiskaft med upphängningshål och **praktiska färgkodsklämmor** (röd, grön, gul) för individuell märkning av t.ex. huggningsstorleken.

#### Användningsdata:

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

#### Norm:

**DIN 7261 Form C**

#### OBS!:

Fil utan skaft tillgänglig under nr 511200.

### Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	250 mm
Bredd	18 mm
Produktnamnsattribut	Huggning 2 (medelfin)
Huggning	2
Huggtyp	Medelfin
Form	C
Formbeskrivning	Flat, trubbig ände

Filytor	3
inkl. filskaft	ja
Norm	DIN 7261
Produktslag	Verkstadofil

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

## Tillbehör

Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 120 mm	519600 120
Färgclipssats10 delar Färg GREEN	519605 GREEN
Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 110 mm	519600 110
Färgclipssats10 delar Färg YELLOW	519605 YELLOW
Färgclipssats10 delar Färg RED	519605 RED