



Gängskärmaskin upp till M10, Typ: 720938



Beställningsdata

Ordernummer	075550 720938
GTIN	4014586881256
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- Elektronisk varvtalsreglering för försiktig gängstart.
- Kraftfull gång för tillförlitligt arbete.
- Inbyggd vändning av rotationsriktningen med snabbreturgång.
- FEIN Sensitiv-grepp för bekvämt och säkert arbete.
- Integralströmbrytare för bekväm hantering.

Nättdel 220 V.

leveransinnehåll:

Utan borrhuck. Inklusive extrahandtag. För arbetet behövs hylschuck (nr 075580 storlek 063012) resp. backchuck (nr 075580 storlek 019009).

Teknisk beskrivning

maximal gängtapps-Ø i stål	M10
tillverkarens beteckning	GWP 10
verktygsfäste	B12
maximalt varvtal:	0 - 450 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²

vikt	1,6 kg
effektförbrukning	450 W
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Gängskärare

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073835 FE18
LitiumjonbatteriHighPower Batterityp, batterispänning FE18 V	073834 FE18
Gängskärartillbehör Typ 063012	075580 063012
Gängskärartillbehör Typ 019009	075580 019009
Gängskärartillbehör Typ 009013	075580 009013