

Yale

Snabblyftblock VS III, lyftförmåga: 0,25t



Beställningsdata

Ordernummer	086020 0,25
GTIN	4025092665322
Artikelklass	08X

Beskrivning

Utförande:

Varje snabblyftblock provas i fabriken med överlast och levereras med bruksanvisning och provningscertifikat.

Konstruktion helt i stål. Nål- och kullager i alla roterande delar. Automatisk lasttryckbroms. 360° vridbara, smidda lastkrokar.

OBS!:

Bärförmåga upp till 20 ton, kedjemagasin och slirkoppling på begäran.

Teknisk beskrivning

lyftkraft vid nominell last	20 daN
normal lyfthöjd	3 m
lyftförmåga	250 kg
antal kedjesträngar	1
vikt	4,9 kg
Produktslag	Lyftblock

