

**HOLEX®****VBMT 110304 Set om 10 stycken, Sort: HBX020****Beställningsdata**

Ordernummer	261250 HBX020
GTIN	4045197766625
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

VBMT 110304 Set om 10 stycken HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PM

Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mmMatning  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 300 m/min**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	PM
Skärdjup $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Matning $f$	0,1 - 0,25 mm/v
Sort	HBX020
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P

Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 300 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	Skärhuvud
Serie	Borrstång
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Antal byten/skär	2
Vändskärstilldelning	neutral