

HOLEX®**VBMT 160404 Set om 10 stycken, Sort: HBX130****Beställningsdata**

Ordernummer	261256 HBX130
GTIN	4045197766656
Artikelklass	22D

Beskrivning

VBMT 160404 Set om 10 stycken HBX130 Sort: HBX130

spån-brytare: MM

Skärdjup a_p : 0,1 - 2,75 mm

Matning f : 0,1 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Matning f	0,1 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,1 - 2,75 mm
Primäranvändning	M
Sort	HBX130
spån-brytare	MM

Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	Skärhuvud
Serie	eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	Borrstång
ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Antal byten/skär	2
Vändskärstilldelning	neutral